

SFP-AF+a Tappi sfiato

Tecnopolimero, alta filtrazione, con paraspruzzi e astina di livello



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

COPERCHIO

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero RAL 9005, finitura mat, simboli grafici incisi a laser.

RACCORDO FILETTATO

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), con paraspruzzi ed esagono di serraggio, colore nero, finitura semi-mat.

GUARNIZIONE DI TENUTA

Rondella piana in gomma sintetica NBR.

FILTRO D'ARIA

Poliestere con grado di filtrazione di 3µm (efficienza > 98%).

ASTINA DI LIVELLO

Acciaio fosfatato a sezione piatta (massima visibilità del livello del fluido). A richiesta può essere fornita di lunghezze diverse da quella standard e/o completa di tratti di livello MAX-MIN.

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO IN CONTINUO

100°C.

CARATTERISTICHE


I tappi SFP-AF (registered design) sono realizzati con una speciale geometria interna che si oppone alla fuoriuscita del fluido all'esterno. L'esagono del raccordo filettato permette di applicare, tramite una chiave, una coppia di serraggio maggiore sul tappo, garantendo una migliore compressione della guarnizione.

DATI TECNICI


Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'interno del serbatoio e l'ambiente esterno.


ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Coperchio colore nero senza simbolo grafico.
- Coperchio colore arancio.
- Coperchio colore arancio senza simbolo grafico.
- Coperchio colore giallo.
- Coperchio colore giallo senza simbolo grafico.
- Astina fornita di lunghezze diverse da quella standard e/o completa di tratti di livello MAX-MIN.



ELESA Original design





Codice	Descrizione	D	a#	L	d1	d2	d3	h	h1	s	⚖
52910-C9	SFP-AF.85-M30x1.5+FC3+a-C9	85	177	73	M30x1.5	23	38	16	30.5	28	139
52912-C9	SFP-AF.85-M42x2+FC3+a-C9	85	173.5	76	M42x2	33	50	16.5	34	36	148
52914-C9	SFP-AF.85-G3/4+FC3+a-C9	85	177	73	G 3/4	20.5	35	16	30.5	28	138
52916-C9	SFP-AF.85-G1+FC3+a-C9	85	177	73	G 1	25	40	16	30.5	28	141
952914-C9	SFP-AF.85-3/4 NPT+FC3+a-C9	85	181	73	3/4 NPT	20.5	36	16.5	30.5	28	138
952916-C9	SFP-AF.85-1 NPT+FC3+a-C9	85	178.5	77	1 NPT	27	41	19	34.5	34	141
952918-C9	SFP-AF.85-1.1/16-12 SAE+FC3+a-C9	85	177	73	1.1/16-12 UNF	20.5	35	16	30.5	28	138

Puoi scegliere lunghezze diverse da quella standard e/o aggiungere i tratti di livello MAX-MIN. Per richiedere la customizzazione, seleziona un articolo e segui la procedura guidata sul web.

