




















- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12** 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 
- 17 
- 18 

**MATERIALE**


SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero.

**CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI**

Usato per il fissaggio diretto di piedini di livellamento, mediante viti standard, senza la necessità di uno stelo filettato.



ELESA Original design



Codice	Descrizione	D	d1	h	h1	s	Coppia max. di serraggio della vite [Nm]	⚖️
300011	SJF-14-M6	14	M6	21	10	16	4	6
300015	SJF-14-M8	14	M8	21	10	16	6	5
300021	SJF-24-M10	24	M10	36	16	24	10	19
300025	SJF-24-M12	24	M12	36	16	24	12	18