

BASE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33), resistente ai raggi UV, finitura mat.

VITE E DADO (COMPRESI NELLA FORNITURA)

Vite a testa cilindrica con cava esagonale in acciaio INOX AISI 304 con trattamento antigrippaggio.

Dado autobloccante in acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI STANDARD

- TCC-PB-E: dentatura esterna.
- TCC-PB-S: senza dentatura.

CARATTERISTICHE

È possibile accoppiare una base con dentatura esterna ad un morsetto con dentatura interna oppure una base ed un morsetto senza dentatura, per creare un giunto articolato.

I giunti composti da morsetti con dentatura interna di diametro 18 mm hanno 24 denti e un angolo di regolazione di 15°, mentre quelli di diametro 30 mm hanno 36 denti e un angolo di regolazione di 10°.

I giunti composti da basi e morsetti senza dentatura permettono invece di realizzare angolazioni qualsiasi.



La vite di bloccaggio "S" può essere sostituita dal kit TCC-KS.

DATI TECNICI

I valori di resistenza riportati in tabella sono stati rilevati durante prove di laboratorio a temperatura ambiente con serraggio delle viti alla coppia consigliata "C#".

ACCESSORI A RICHIESTA (DA ORDINARE SEPARATAMENTE)

- TCC-KS (vedi pag. -): kit di serraggio.
- TCC-KV (vedi pag. -): viti e dadi di serraggio.



ELESA Original design

TCC-PB-E

TCC-PB-S

C9 RAL9005 C33 RAL7040

TCC-PB-E

Codice	Descrizione	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600321-C9	TCC-PB-18-E-C9	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	35	25
600321-C33	TCC-PB-18-E-C33	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	35	25
600421-C9	TCC-PB-30-E-C9	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	81
600421-C33	TCC-PB-30-E-C33	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	81

TCC-PB-S

Codice	Descrizione	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600325-C9	TCC-PB-18-S-C9	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	3	25
600325-C33	TCC-PB-18-S-C33	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	3	25
600425-C9	TCC-PB-30-S-C9	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	81
600425-C33	TCC-PB-30-S-C33	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	81

Coppia consigliata per il serraggio delle viti.

*** Resistenza alla rotazione del giunto.