

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

BASE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33), resistente ai raggi UV, finitura mat.

VITE E DADO (COMPRESI NELLA FORNITURA)

Vite a testa cilindrica con cava esagonale in acciaio INOX AISI 304 con trattamento antigrippaggio.

Dado autobloccante in acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI STANDARD

- TCC-PBF-E: dentatura esterna.
- TCC-PBF-S: senza dentatura.

CARATTERISTICHE

È possibile accoppiare una base con dentatura esterna ad un morsetto con dentatura interna oppure una base ed un morsetto senza dentatura, per creare un giunto articolato.

I giunti composti da morsetti con dentatura interna di diametro 18 mm hanno 24 denti e un angolo di regolazione di 15°, mentre quelli di diametro 30 mm hanno 36 denti e un angolo di regolazione di 10°.

I giunti composti da basi e morsetti senza dentatura permettono invece di realizzare angolazioni qualsiasi.


La vite di bloccaggio "s" può essere sostituita dal kit TCC-KS.

DATI TECNICI

I valori di resistenza riportati in tabella sono stati rilevati durante prove di laboratorio a temperatura ambiente con serraggio delle viti alla coppia consigliata "C#".


ACCESSORI A RICHIESTA (DA ORDINARE SEPARATAMENTE)

- TCC-KS (vedi pag. -): kit di serraggio.
- TCC-KV (vedi pag. -): viti e dadi di serraggio.



ELESA Original design

TCC-PBF-E TCC-PBF-S



C9 RAL9005 C33 RAL7040



TCC-PBF-E

Codice	Descrizione	L	B	H	d2	f±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖️
600331-C9	TCC-PBF-18-E-C9	26.5	54	34	5.5	40	5	20	26.5	13	M6	5	32	22
600331-C33	TCC-PBF-18-E-C33	26.5	54	34	5.5	40	5	20	26.5	13	M6	5	32	22
600431-C9	TCC-PBF-30-E-C9	40	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	63
600431-C33	TCC-PBF-30-E-C33	40	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	63



TCC-PBF-S

Codice	Descrizione	L	B	H	d2	f±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖️
600335-C9	TCC-PBF-18-S-C9	26.5	54	34	5.5	40	5	20	26.5	13	M6	5	3	22
600335-C33	TCC-PBF-18-S-C33	26.5	54	34	5.5	40	5	20	26.5	13	M6	5	3	22
600435-C9	TCC-PBF-30-S-C9	40	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	63
600435-C33	TCC-PBF-30-S-C9	40	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	63

Coppia consigliata per il serraggio delle viti.

*** Resistenza alla rotazione del giunto.