

TLC. | Chiusure a leva

Acciaio o acciaio INOX

TLG. | Chiusure a leva

Acciaio o acciaio INOX



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



ESECUZIONI STANDARD

- **TLC.Z:** acciaio zincato.
- **TLC.SST:** acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA





- Chiusure a leva in acciaio grezzo o nichelato.
- Riscontri in forme e finiture diverse.

ESECUZIONI STANDARD

- **TLG.Z:** acciaio zincato.
- **TLG.SST:** acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Chiusure a leva in acciaio grezzo o nichelato.
- Riscontri in forme e finiture diverse.



TLC.Z

Codice	Descrizione	Carico massimo d'esercizio [N]	Carico di rottura [N]	⚖️
420071	TLC.Z-15/76.5+R	400	1000	16

TLG.Z

Codice	Descrizione	Carico massimo d'esercizio [N]	Carico di rottura [N]	⚖️
420111	TLG.Z-12/114+R	1000	2500	59

TLC.SST



420072	TLC.SST-15/76.5+R	400	1500	16
--------	-------------------	-----	------	----

TLG.SST



420112	TLG.SST-12/114+R	1000	2500	59
--------	------------------	------	------	----