

TLM. | Chiusura a leva regolabile

Acciaio o acciaio INOX



TLN. | Chiusura a leva regolabile

Acciaio



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

ESECUZIONI STANDARD

- **TLM.**: chiusura a leva semplice.
- **TLML**: chiusura a leva lucchettabile.

Suffissi per materiali e trattamenti da aggiungere alle esecuzioni standard:




- **Z**: acciaio zincato.
- **SST**: acciaio INOX AISI 304.

MATERIALE CORPO LEVA E RISCONTRO

Acciaio zincato.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Chiusure a leva in acciaio nichelato.



TLM.Z - TLML.Z

Codice	Descrizione	Carico massimo d'esercizio [N]	Carico di rottura [N]	
420151	TLM.Z-26/48-60+R	1500	3000	175
420153	TLML.Z-26/48-60+R	1500	3000	175

Codice	Descrizione	Carico massimo d'esercizio [N]	Carico di rottura [N]	
420161	TLN.Z-14/72-84+R	1000	2000	74

TLM.SST



420152	TLM.SST-26/48-60+R	1500	3000	175
--------	--------------------	------	------	-----

Chiusure

1434