

VB.198 | Volantino a quattro bracci

Duroplasto



1

MATERIALE

Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, colore nero, finitura lucida.



2

ESECUZIONE STANDARD

Mozzo acciaio brunito affiorante anteriormente con pre-foro passante. Diametro massimo ammissibile 16 mm.



3



4

ACCESSORI A RICHIESTA

Rondella di ritegno assiale GN 184 (vedi pag. 897).



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





17



18



19



Volantini di manovra

Codice	Descrizione	D	dH9	L	d1	d2	l	C# [Nm]	⚖
65001	VB.198/170	170	12	50	45	20	40	105	327

2

Per le modalità di esecuzione delle prove di coppia massima di serraggio applicabile (C) vedi Dati Tecnici a pag. A-3.



6/2023

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.