

VOLANTINO



Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) colore nero, alta resilienza.

ESECUZIONI STANDARD


- Serratura con mascherina frontale in acciaio INOX, movimento del volantino a 90°.
- Due chiavi in ottone nichelato, estraibili in due posizioni a 180° (serratura aperta o chiusa).
- Apertura destra (D) o sinistra (S).
- Statore e rotore in lega di zinco pressofusa.
- Ghiera di bloccaggio in ottone.
- Rosetta elastica in acciaio zincato.
- Rondella di posizionamento in acciaio zincato, spessore 1.2 mm da saldare alla lamiera del portello per spessori sottili.
- Levetta di chiusura piana in acciaio zincato lucido.
- **VC.308**: serratura con cifratura differenziata (400 combinazioni diverse). Ogni serratura ha una chiave con cifratura diversa.
- **VC.308-U**: serratura con cifratura unica: tutte le serrature hanno la stessa cifratura e si operano con la stessa chiave.
- **VC.308-M**: serratura con cifratura differenziata e chiavi passe-partout (160 combinazioni diverse): ogni serratura ha una cifratura differenziata e relativa chiave. Ad ogni fornitura viene consegnata una coppia di chiavi passe-partout che le apre tutte.
- **VC.308-SS**: senza serratura: il volantino può quindi essere utilizzato indifferentemente per apertura destra o sinistra.

ACCESSORI A RICHIESTA


Prolunga filettata per il posizionamento della levetta di chiusura con l=10 mm.



ELESA Original design




Apertura destra (D)
(cerniera portello a destra)




Apertura sinistra (S)
(cerniera portello a sinistra)

Dima di foratura
per montaggio diretto



Rondella di posizionamento
(compresa nella fornitura)
da saldare alla lamiera del portello
per spessori sottili



VC.308

Codice	Descrizione	D	H	l±0.5	l1	l2	h	d1	⚖
68101	VC.308/40-D	40	50	10	20	11	25	29	146
68102	VC.308/40-S	40	50	10	20	11	25	29	146

VC.308-U

68103	VC.308/40-UD	40	50	10	20	11	25	29	146
68104	VC.308/40-US	40	50	10	20	11	25	29	146

VC.308-M

68105	VC.308/40-MD	40	50	10	20	11	25	29	146
68106	VC.308/40-MS	40	50	10	20	11	25	29	145

VC.308-SS

68111	VC.308/40-SS	40	50	10	20	11	25	29	115
-------	--------------	----	----	----	----	----	----	----	-----