



MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore bianco simile a RAL 9002, finitura mat.

ESECUZIONE STANDARD

Boccola acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


L'esclusiva forma a cinque lobi (design originale ELESA) permette all'operatore una corretta presa con le dita della mano e impedisce il deposito di antigienici residui grazie alla sua superficie compatta e priva di cavità.

Questo volantino è particolarmente adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con getti d'acqua o di vapore.

La parte metallica, realizzata in acciaio INOX AISI 303, è adatta all'uso in ambienti che richiedono l'impiego di materiali resistenti alla corrosione.



ELESA Original design



MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, cromato, finitura lucida.

ESECUZIONE STANDARD

- Boccola ottone, foro cieco filettato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

L'esclusiva forma a cinque lobi (design originale ELESA) permette all'operatore una corretta presa con le dita della mano e impedisce il deposito di antigienici residui grazie alla sua superficie compatta e priva di cavità.

RESISTENZA AGGRESSIONE CHIMICA


Questo volantino è particolarmente indicato per l'applicazione in ambienti esterni soggetti a condizioni ambientali sfavorevoli quali, ad esempio, quello marino e più in generale per macchine e attrezzature che richiedono, per motivi igienici, frequenti interventi di completa pulizia anche con getti d'acqua o di vapore.

La cromatura rende la superficie semilucida ed omogenea garantendo la facilità di pulizia.

La superficie cromata è resistente all'usura, allo strofinamento e agli urti. Inoltre, durante test di laboratorio, eseguiti a temperatura ambiente (23°C), la superficie del volantino non ha subito alterazioni in presenza di: acqua di mare, detersivi, acetone, alcol etilico, acido formico, soluzioni di cloro.



ELESA Original design



Codice	Descrizione	D	d6H	L	d1	l2	h	△
151702	VC.692/32-SST-M6-CLEAN	32	M6	22.5	14	12.5	10	15
151712	VC.692/40-SST-M8-CLEAN	40	M8	26	15	14	13	24
151722	VC.692/50-SST-M10-CLEAN	50	M10	31	18	17	17	42
151732	VC.692/60-SST-M12-CLEAN	60	M12	36.5	21	21	20	54

Codice	Descrizione	D	d6H	L	d1	l2	h	△
152702	VC.692/32-CR-B-M6	32	M6	22.5	14	12.5	10	14
152712	VC.692/40-CR-B-M8	40	M8	26	15	14	13	23
152722	VC.692/50-CR-B-M10	50	M10	31	18	17	17	40
152731	VC.692/60-CR-B-M10	60	M10	36.5	21	21	20	63



Manopole di serraggio