

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD

Boccola acciaio brunito, foro alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.

- **VC.792-GXX**: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.
- **VC.792-PXX**: per indicatori con movimento a reazione fissa.

Flangia posteriore avente corona dentata interna in tecnopolimero a base acetilica (POM). Vite e piolino di ancoraggio in acciaio brunito.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il design ergonomico consente una presa efficace. L'assenza di cavità impedisce il deposito di residui antigienici e una perfetta pulibilità. Particolarmente adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia anche con getti d'acqua e vapore.

SCELTA DELL'INDICATORE (DA ORDINARE SEPARATAMENTE)

Consultare in tabella i possibili abbinamenti con indicatori. Vedi anche "Istruzioni di montaggio" per indicatori con movimento a reazione gravitazionale tipo G (a pag. 632) o movimento a reazione fissa tipo P (a pag. 634).

ACCESSORI SU RICHIESTA

Calotta di chiusura CP-XX (vedi pag. 658) per l'utilizzo senza indicatore.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA


Volantino con boccola in acciaio INOX.




ELESA Original design



VC.792-GXX



VC.792-PXX



VC.792-GXX

Codice	Descrizione	D	L	dH7	h	d1	d2	d3	f	h1	l1	l3	⚖	Indicatori abbinabili
CE.30071	VC.792/72-GXX1 A-10	72	52	10	17	24	18	56	M5	6	15.9	19	79	GA01 - GA11
CE.30081	VC.792/98-GXX2 A-12	98	58	12	22	27.5	22	76.5	M5	6	20.5	19	147	GA02 - GA12 - GW12

VC.792-PXX

Codice	Descrizione	D	L	dH7	h	d1	d3	d5	f	f1	h1	l1	l2	l3	l4	R	⚖	Indicatori abbinabili
CE.30073	VC.792/72-PXX1 A-10	72	55	10	20.5	18	56	6	M5	M4	5	18.5	10.5	19	14.5	19	85	PA01 - PA11
CE.30083	VC.792/98-PXX2 A-12	98	58	12	22	30	76.5	6	M5	M4	6	20	12	19	13.1	28.5	207	PA02 - PA12 - PW12