

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

## MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

## ESECUZIONI STANDARD

Boccola foro alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.

- **VHT-GXX**: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.

Boccola in acciaio brunito.

- **VHT-GXX-SST**: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.

Boccola in acciaio INOX AISI 303.

- **VHT-PXX**: per indicatori con movimento a reazione fissa.

Flangia posteriore avente corona dentata interna in tecnopolimero a base acetilica (POM). Vite e piolino di ancoraggio acciaio brunito.

Boccola in acciaio brunito.

## CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il design privo di cavità impedisce il deposito di residui antigienici. Particolarmente adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con getti d'acqua o di vapore.

## SCELTA DELL'INDICATORE (DA ORDINARE SEPARATEMENTE)

Consultare in tabella i possibili abbinamenti con indicatori.


Vedi anche "Istruzioni di montaggio" per indicatori con movimento a reazione gravitazionale tipo G (a pag. 632) o movimento a reazione fissa tipo P (a pag. 634).

## ACCESSORI SU RICHIESTA

Calotta di chiusura CP-XX (vedi pag. 658) per l'utilizzo senza indicatore.



ELESA Original design



## VHT-GXX

Codice	Descrizione	D	L	dH7	h	d1	d2	d3	f	h1	l1	l3	⚖	Indicatori abbinabili
CE.30251	VHT.85-GXX1 A-10	85	51	10	17	24	18	58	M5	6	15.5	18	110	GA01 - GA11
CE.30351	VHT.110-GXX2 A-12	110	58	12	22	28	22	77	M5	6	20	18	180	GA02 - GA12 - GW12

## VHT-GXX-SST

Codice	Descrizione	D	L	dH7	h	d1	d2	d3	f	h1	l1	l3	⚖	Indicatori abbinabili
CE.30255	VHT.85-GXX1-SST-10	85	51	10	17	24	18	58	M5	6	15.5	18	110	GA01 - GA11
CE.30355	VHT.110-GXX2-SST-12	110	58	12	22	28	22	77	M5	6	20	18	180	GA02 - GA12 - GW12

## VHT-PXX

Codice	Descrizione	D	L	dH7	h	d1	d3	d5	f	f1	h1	l1	l2	l3	l4	R	⚖	Indicatori abbinabili
CE.30252	VHT.85-PXX1 A-10	85	55	10	20.5	18	58	6	M5	M4	5	18.5	10.5	18	14.5	19	130	PA01 - PA11
CE.30352	VHT.110-PXX2 A-12	110	58	12	22	30	77	6	M5	M4	6	20	12	18	13.1	28.5	290	PA02 - PA12 - PW12