



MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore bianco simile a RAL 9002, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD

- **VTT-CLEAN**: boccia in acciaio INOX AISI 304, foro cieco filettato.
- **VTT-p-CLEAN**: prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 304 con estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici a pag. A-10).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

La forma a tre lobi e quindi con ampi incavi, risulta particolarmente ergonomica anche per i volantini di dimensioni più piccole, assicurando una presa efficace anche con guanti da lavoro.


Il design privo di cavità posteriori, generalmente indicate per ridurre gli spessori, impedisce il deposito di residui antigenici assicurando la massima pulibilità. Particolarmente adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con getti d'acqua o di vapore.



ELESA Original design

VTT-CLEAN

VTT-p-CLEAN



VTT-CLEAN



Codice	Descrizione	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
151752	VTT.25-SST-M5 CLEAN	25	M5	20	12	10	10	9
151762	VTT.32-SST-M6 CLEAN	32	M6	23	14	11.5	10	19
151772	VTT.40-SST-M8 CLEAN	40	M8	27	16	13.5	13	24
151782	VTT.50-SST-M10 CLEAN	50	M10	30	19	15	17	37
151792	VTT.60-SST-M12 CLEAN	60	M12	34	22.5	18	20	61

VTT-p-CLEAN



Codice	Descrizione	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
151754	VTT.25-SST-p-M5x10 CLEAN	25	M5	20	12	10	10	8
151755	VTT.25-SST-p-M5x16 CLEAN	25	M5	20	12	16	10	9
151764	VTT.32-SST-p-M6x16 CLEAN	32	M6	23	14	16	11.5	15
151765	VTT.32-SST-p-M6x20 CLEAN	32	M6	23	14	20	11.5	16
151766	VTT.32-SST-p-M6x30 CLEAN	32	M6	23	14	30	11.5	19
151774	VTT.40-SST-p-M8x20 CLEAN	40	M8	27	16	20	13.5	28
151776	VTT.40-SST-p-M8x30 CLEAN	40	M8	27	16	30	13.5	32
151777	VTT.40-SST-p-M8x40 CLEAN	40	M8	27	16	40	13.5	36
151783	VTT.50-SST-p-M10x20 CLEAN	50	M10	30	19	20	15	47
151785	VTT.50-SST-p-M10x30 CLEAN	50	M10	30	19	30	15	57
151786	VTT.50-SST-p-M10x40 CLEAN	50	M10	30	19	40	15	67
151796	VTT.60-SST-p-M12x30 CLEAN	60	M12	34	22.5	30	18	93
151797	VTT.60-SST-p-M12x40 CLEAN	60	M12	34	22.5	40	18	97
151798	VTT.60-SST-p-M12x50 CLEAN	60	M12	34	22.5	50	18	100