



MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio.

ESECUZIONI STANDARD

- **ZCR**: cremagliere a sezione quadra.
- **ZCR-A**: cremagliere a sezione quadra con anima in acciaio.
- **ZCR-PL**: cremagliere con staffa di fissaggio per montaggio su un piano parallelo alla dentatura.
- **ZCR-PD**: cremagliere con staffa di fissaggio per montaggio su un piano perpendicolare alla dentatura.
- **ZCR-T**: cremagliere a "T".

CARATTERISTICHE

La forza riportata in tabella indica la forza massima applicabile su un singolo dente.


La possibilità di allineare due o più cremagliere per un ingranamento continuo viene garantita solo per le esecuzioni ZCR-A di modulo 1.0 - 1.5 - 2.0 - 4.0.

DATI TECNICI


Vedi: Organi di trasmissione (a pag. -).

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA


Lunghezze speciali a richiesta. Sulle lunghezze speciali, in caso di allineamento, non viene garantita la continuità dell'ingranamento.



ZCR (M = 0.5)



ZCR (M = 1)




ZCR


Codice	Descrizione	Modulo M	L	L#	B	H	Fmax [N]	⚖
552001	ZCR-0.5-250	0.5	251	251	8	8	99	19
552011	ZCR-1.0-150	1.0	166	156	15	15	372	49
552021	ZCR-1.0-250	1.0	265	256	15	15	372	80

Lunghezza della dentatura

ZCR-A (M ≤ 3)




ZCR-A (M = 4)




ZCR-A

Codice	Descrizione	Modulo M	L	B	H	a	Fmax [N]	⚖
552201	ZCR-A-1.0-350	1	352	15	15	8 x 8	372	262
552211	ZCR-A-1.5-250	1.5	254	17	17	8 x 8	633	189
552221	ZCR-A-1.5-500	1.5	565	17	17	8 x 8	633	433
552231	ZCR-A-2.0-250	2	251	20	20	10 x 10	993	279
552241	ZCR-A-2.0-500	2	565	20	20	10 x 10	993	630
552251	ZCR-A-3.0-250	3	254	30	30	15 x 15	2234	630
552261	ZCR-A-3.0-500	3	500	30	30	15 x 15	2234	1256
552281	ZCR-A-4.0-1000	4	1018	20	28	10 x 10	1986	1250




ZCR-PL

Codice	Descrizione	Modulo M	L	B	H	b1	Fmax [N]	
552101	ZCR-1.0-150-PL	1.0	151	15	15.5	25.5	372	36
552111	ZCR-1.0-250-PL	1.0	248	15	15.5	25.5	372	58



ZCR-PD

Codice	Descrizione	Modulo M	L	B	H	h1	Fmax [N]	
552121	ZCR-1.0-150-PD	1.0	151	15	15.5	26.5	372	34
552131	ZCR-1.0-250-PD	1.0	248	15	15.5	26.5	372	55



ZCR-T

Codice	Descrizione	Modulo M	L	B	H	h1	Fmax [N]	
552141	ZCR-1.0-150-T	1.0	151	15	13	4	372	26
552151	ZCR-1.0-250-T	1.0	248	15	13	4	372	42