

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE


- **BAG2-120-A:** M10 skruvar, muttrar och brickor i förzinkat stål.
- **BAG2-120-SST:** M10 skruvar, muttrar och brickor i AISI 304 rostfritt stål.

MOTERING PÅ MASKINFÖTTER


De två stödben levereras med genomgående mässingsbussningar som möjliggör montering av gångstång i maskinfots serien L.S.A (ks. s. 798), L.V.A (ks. s. 804), L.V.F (ks. s. 818).

KÄNNETECKEN

De rundade formerna med modern och elegant estetik gör dem maximalt rengörbara om vätskor eller damm skulle falla ner på dem.
Maximalt åtdragningsmoment för skruvmontering 35 Nm.




Hållkraft
 $P = 2000 \text{ N}$



Max. statisk belastning
 $P = 9800 \text{ N}$

Värden erhållna med åtdragningsmoment 35 Nm



BAG2-120

Kod	Benämning	d Rör (mm)	d Rör (GAS)	d1 Rör (mm)	d1 Rör (GAS)	⚖️
419620	BAG2-120-42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	740
419618	BAG2-120-48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	730
419616	BAG2-120-48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	720
419614	BAG2-120-60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	710
419612	BAG2-120-60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	700

BAG2-120-SST

Kod	Benämning	
419621	BAG2-120-42-42-SST	740
419619	BAG2-120-48-42-SST	730
419617	BAG2-120-48-48-SST	720
419615	BAG2-120-60-42-SST	710
419613	BAG2-120-60-48-SST	700