

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE


- **BAG2-180-A:** M10 skruvar, muttrar och brickor i förzinkat stål.
- **BAG2-180-SST:** M10 skruvar, muttrar och brickor i AISI 304 rostfritt stål.

MOTERING PÅ MASKINFÖTTER


De två stödbenen levereras med genomgående mässingsbussningar som möjliggör montering av gängstång i maskinfots serien LS.A (ks. sivu 798), LV.A (ks. sivu 804), LV.F (ks. sivu 818).

KÄNNETECKEN

De rundade formerna med modern och elegant estetik gör dem maximalt rengörbara om vätskor eller damm skulle falla ner på dem. Maximalt åtdragningsmoment för skruvmontering 35 Nm.




Hållkraft
P = 2000 N



Max. statisk belastning
P = 9800 N

Värden erhållna med åtdragningsmoment 35 Nm



BAG2-180

Kod	Benämning	d Rör (mm)	d Rör (GAS)	d1 Rör (mm)	d1 Rör (GAS)	⚖
419630	BAG2-180-42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	720
419628	BAG2-180-48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	710
419626	BAG2-180-48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	700
419624	BAG2-180-60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	690
419622	BAG2-180-60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	680

BAG2-180-SST

Kod	Benämning	⚖
419631	BAG2-180-42-42-SST	720
419629	BAG2-180-48-42-SST	710
419627	BAG2-180-48-48-SST	700
419625	BAG2-180-60-42-SST	690
419623	BAG2-180-60-48-SST	680