

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE


- **BAS2-A**: M10 skruvar, muttrar och brickor i förzinkat stål.
- **BAS2-SST**: M10 skruvar, muttrar och brickor i AISI 304 rostfritt stål.

MOTERING PÅ MASKINFÖTTER


De två stödbenen levereras med genomgående mässingsbussningar som möjliggör montering av gångstång i maskinfots serien LS.A (ks. sivu 798), LV.A (ks. sivu 804), LV.F (ks. sivu 818).

KÄNNETECKEN

De rundade formerna med modern och elegant estetik gör dem maximalt rengörbara om vätskor eller damm skulle falla ner på dem. Maximalt åtdragningsmoment för skruvmontering 35 Nm.




Hållkraft
P = 2000 N



Max. statisk belastning
P = 9800 N

Värden erhållna med åtdragningsmoment 35 Nm



BAS2

Kod	Benämning	d Rör (mm)	d Rör (GAS)	Δ
419636	BAS2-42-A	42.4	1"1/4	680
419634	BAS2-48-A	48.3	1"1/2	670
419632	BAS2-60-A	60.3	2"	650

BAS2-SST

Kod	Benämning	Δ
419637	BAS2-42-SST	680
419635	BAS2-48-SST	670
419633	BAS2-60-SST	650