

MATERIAL

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE



- **BT-HP-p**: gängad tapp i polerat förzinkat stål, avfasad plan ände UNI EN ISO 4753 : 2012 (se Tekniska data på sidan A-11).
- **BT-HP-SST-p**: gängad tapp i AISI 304 rostfritt stål, avfasad plan ände UNI EN ISO 304 4753 : 2012 (se Tekniska data på sidan A-11).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Låsande räfflade vred används för att fästa plattor, täcklock eller andra föremål utan risk för förlust.

Detta är möjligt tack vare den del av gängstängens som inte är gängad, som gör att vredet förblir låst i maskineriet.

Typer av sammansättning



ELESA Original design

BT-HP-p

Kod	Benämning	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	△
5351	BT-HP.25-p-M6x22	25	19	M6	16	4.7	6.5	22	8	3	8	5 + 8	10 + 16	15 + 24	13
5356	BT-HP.25-p-M6x32	25	19	M6	16	4.7	6.5	32	8	3	8	5 + 8	10 + 16	15 + 24	15
5361	BT-HP.25-p-M8x30	25	19	M8	16	6.5	8.5	30	10	4	8	7 + 10	14 + 20	21 + 30	18
5366	BT-HP.25-p-M8x40	25	19	M8	16	6.5	8.5	40	10	4	8	7 + 10	14 + 20	21 + 30	23
5369	BT-HP.32-p-M6x18	32	23	M6	17	4.7	6.5	18	8	3	9	5 + 8	10 + 16	15 + 24	15
5371	BT-HP.32-p-M6x22	32	23	M6	17	4.7	6.5	22	8	3	9	5 + 8	10 + 16	15 + 24	16
5376	BT-HP.32-p-M6x32	32	23	M6	17	4.7	6.5	32	8	3	9	5 + 8	10 + 16	15 + 24	18
5381	BT-HP.32-p-M8x30	32	23	M8	17	6.5	8.5	30	10	4	9	7 + 10	14 + 20	21 + 30	22
5386	BT-HP.32-p-M8x40	32	23	M8	17	6.5	8.5	40	10	4	9	7 + 10	14 + 20	21 + 30	27

BT-HP-SST-p

INOX
STAINLESS
STEEL

Kod	Benämning	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	△
105351	BT-HP.25-SST-p-M6x22	25	19	M6	16	4.7	6.5	22	8	3	8	5 + 8	10 + 16	15 + 24	13
105356	BT-HP.25-SST-p-M6x32	25	19	M6	16	4.7	6.5	32	8	3	8	5 + 8	10 + 16	15 + 24	15
105361	BT-HP.25-SST-p-M8x30	25	19	M8	16	6.5	8.5	30	10	4	8	7 + 10	14 + 20	21 + 30	18
105366	BT-HP.25-SST-p-M8x40	25	19	M8	16	6.5	8.5	40	10	4	8	7 + 10	14 + 20	21 + 30	23
105371	BT-HP.32-SST-p-M6x22	32	23	M6	17	4.7	6.5	22	8	3	9	5 + 8	10 + 16	15 + 24	16
105376	BT-HP.32-SST-p-M6x32	32	23	M6	17	4.7	6.5	32	8	3	9	5 + 8	10 + 16	15 + 24	18
105381	BT-HP.32-SST-p-M8x30	32	23	M8	17	6.5	8.5	30	10	4	9	7 + 10	14 + 20	21 + 30	22
105386	BT-HP.32-SST-p-M8x40	32	23	M8	17	6.5	8.5	40	10	4	9	7 + 10	14 + 20	21 + 30	27