



LÄSSTÅNG

Galvaniserat stål, komplett med snäppinfästning.

TANDAT HJUL

Förkromad zinklegering.

STANDARDUTFÖRANDE



- **CAR-M-347**: förnicklad zinklegering.
- **CAR-TP-347**: glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Spanjolett CAR. används i kombination med spanjolettband CLT. (se sidan 1050) måste beställas separat (se monteringsritningen).

Övriga tillbehör på förfrågan är:

- 2 stångstyrningar i svart teknopolymer, en stångstyrning per 500 mm stånglängd (kod 421133 C.GAT);
- 2 platta galvaniserade låsstänger, tvärsnitt 14x3 mm, längd 1.000 mm och kantrullar i svart teknopolymer för ramtjocklek på 20 mm (kod 421135 C.AT 1000-20);
- 2 platta galvaniserade låsstänger, tvärsnitt 14x3 mm, längd 1.000 mm och kantrullar i svart teknopolymer för ramtjocklek på 25 mm (kod 421136 C.AT 1000-25).



Kod	Benämning	⚖
420031	CAR-M-347	210
420032	CAR-TP-347	150