



MATERIAL

Låshus, insats och vred i förnicklad zinklegering.

MUTTER

Mässing M19x1.

FJÄDERBRICKA

Förzinkat stål.

REGEL

Förzinkat stål, tjocklek 2,5 mm.

SKRUV

M5x8 förzinkat stål.

INTERN FJÄDER

Rostfritt stål.

ROTATION






90°.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

CM kompressionslås är särskilt lämpliga för applikationer på skåp eller dörrar som utsätts för starka vibrationer. Rotationen av regeln möjliggörs endast genom kompression av vredet.

SPECIALUTFÖRANDE OCH TILLBEHÖR

- Reglar i andra dimensioner.
- Gängad förlängning i mässing för utdragen placering av regeln (kod 421.137 C.PQ M5/58).



Kod	Benämning	H	D	I	I1	I2	h	⚖
421211	CM.32-20	32	36	16	20	20	15	63
421213	CM.36-25	35.5	36	16	20	25	15	65