



1

MATERIAL

Låshus, insats och vred i förnicklad zinklegering.



2

MUTTER

Mässing M19x1.



3

TANDAD BRICKA

Förzinkat stål.



4

PACKNINGSRING

NBR gummi.



5

REGEL

Förzinkat stål, tjocklek 2,5 mm.



6

SKRUV

M5x10 förzinkat stål.



7

PLANA OCH ELASTISKA BRICKOR

Förzinkat stål.



8

INTERN FJÄDER

Rostfritt stål.



9

ROTATION

90°.



10

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

CMLX kompressionslås är särskilt lämpliga för applikationer på skåp eller dörrar som utsätts för starka vibrationer.

Försedd med ett tvärgående hål för användning av ett hänglås med bygel med en diameter från 5 till 7 mm.

Rotationen av regeln möjliggörs endast genom kompression av vredet.



12

SPECIALUTFÖRANDE OCH TILLBEHÖR

- Reglar i andra dimensioner.

- Gängad förlängning i mässing för utdragen placering av regeln (kod 421.137 C.PQ M5/58).



13

- Gängad förlängning i mässing för utdragen placering av regeln (kod 421.137 C.PQ M5/58).



14



15



16



17




18








19



20



Borrmall



Kod	Benämning	H	D	l	l1	l2	d1	h	h1	△
421231	CMLX.32-25	32	30	16	25	25	8	23	18.5	79
421233	CMLX.36-30	35.5	30	16	25	30	8	23	18.5	81