

MATERIAL

Pressgjuten zinklegering.

FÄRG

Svart epoxybeläggning, matt yta.

CYLINDRISK PINNE

AISI 303 rostfritt stål.

BRICKA




Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

STANDARDUTFÖRANDE

- **CMMY-D**: sprint monterad på den högra gångjärnshalvan.
- **CMMY-S**: sprint monterad på den vänstra gångjärnshalvan.

VRIDNINGSVINKEL (UNGEFÄRLIGT VÄRDE)

Max 270° (-90° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.



CMMY-D

Kod	Benämning	L	d3	d4	f	H	h1	h2	b1	d	△
428801	CMMY.40-SH-5-D	40	5.3	10.5	25	9	5.5	5	16	4	40
428811	CMMY.50-SH-6-D	50	6.4	12.5	30	11.5	6.5	6	21	6	80
428821	CMMY.60-SH-8-D	60	8.3	16.5	36	15	8.5	8	26	8	153

CMMY-S

Kod	Benämning	L	d3	d4	f	H	h1	h2	b1	d	△
428802	CMMY.40-SH-5-S	40	5.3	10.5	25	9	5.5	5	16	4	41
428812	CMMY.50-SH-6-S	50	6.4	12.5	30	11.5	6.5	6	21	6	83
428822	CMMY.60-SH-8-S	60	8.3	16.5	36	15	8.5	8	26	8	156