

MATERIAL

Låshus, insats, vikbart vred, låsarm och mutter (M22x1.5) i glasfiber-förstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad självslöcknande UL-94 V0, svart färg, matt yta.

PACKNINGSRING

SBR gummi.

INTERN TANDBRICKA

AISI 304 rostfritt stål.

SJÄLVGÅGANDE SKRUV

AISI 304 rostfritt stål.

ROTATION

90°.

IP-SKYDD

Skyddsklass IP 65 enligt IEC 529 (se sidan A-19).

TEKNISKA DATA



"V0" certifiering i enlighet med UL-94 V (Försäkringsbolagens tester) (se Tekniska data på sidan A-5) påvisar att på ett plastprov med viss form och dimension, i vertikalt läge, så slöcknar lågan inom 10 sekunder, utan att frambringa glödande droppar.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Låsarm med olika dimensioner på l2 måttet.



Bormall



Kod	Benämning	H	B	R	l	l1	l2	h	△
421243	CMT.32-18 AE-V0	32	30	20	20	20	18	11	27
421241	CMT.32-20 AE-V0	32	30	20	20	20	20	11	26
421245	CMT.32-24 AE-V0	32	30	20	20	20	24	11	28
421247	CMT.32-32 AE-V0	32	30	20	20	20	32	11	30