

**MATERIAL**

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), förkromad, blank yta. Låsarmen är inte förkromad.

**PACKNINGSRING**

Silikon applicerat direkt på baksidan av låshuset.

**BRICKA MED FJÄDRANDE LÅSBEN OCH SJÄLVGÅGANDE SKRUVAR**

Rostfritt stål.

**NYCKEL**

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

**ROTATION**

90°.

**IP-SKYDD**

Skyddsklass IP 65 enligt IEC 529.

**STANDARDUTFÖRANDE**

- **CQT/A**: med två-vings spår för nyckel.
- **CQT/T**: med trekants spår för nyckel.

**MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR**

80°C.

**DEMONTERINGSVERKTYG (BESTÄLLS SEPARAT)**

Kod 421550 VERKTYG CQT.FM. i AISI 304 rostfritt stål.

**KÄNNETECKEN**

Möjliggör snabbare montering på dörrar med plåttjocklekar mellan 1 och 2 mm.

**TEKNISKA DATA**


Med sitt eleganta utseende, är låset CQT.FM-CR särskilt lämplig för användning i förhållanden där frekventa rengöring cykler krävs av hygieniska skäl och även vid användning med strålar av vatten eller ånga. Den förkromade ytan är motståndskraftig mot slitage, repor och stötar. I tester som genomförts vid rumstemperatur (23°C) påvisade ytan motståndskraft mot: rengöringsmedel, aceton, etylalkohol, myrsyra, klor lösningar.

**SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN**


- Låsarm i förzinkat stål.
- Lås och nycklar levereras separat.

**MONTERINGSANVISNINGAR**

För in låset i monteringshålet på dörren (se bild) och pressa tills de fjädrande låsbenen snäpper fast och garanterar en fullständig infästning. För att förenkla monteringen är låset försett med en förmonterad låsarm. För att avlägsna låset från dörren krävs ett demonteringsverktyg (beställs separat).






Bormall



CQT/A

CQT/T

**CQT/A - CQT/T**

Kod	Benämning	Kod	Benämning	D	l	b	h	h1	h2	⚖
421540	CQT/A-FM-35-18-CR	421545	CQT/T-FM-35-18-CR	30	18.5	35	18	8	15	19
421541	CQT/A-FM-35-20-CR	421546	CQT/T-FM-35-20-CR	30	18.5	35	20	8	15	20
421542	CQT/A-FM-35-22-CR	421547	CQT/T-FM-35-22-CR	30	18.5	35	22	8	15	21
421543	CQT/A-FM-35-25-CR	421548	CQT/T-FM-35-25-CR	30	18.5	35	25	8	15	22
421544	CQT/A-FM-35-30-CR	421549	CQT/T-FM-35-30-CR	30	18.5	35	30	8	15	24