



LÅSHUS OCH INSATS

AlSi 316L rostfritt stål.

FRONTPLÅT

Rostfritt stål.

MUTTER

M19x1 i AlSi 303 rostfritt stål.

PLATT FJÄDERBRICKA

AlSi 304 rostfritt stål.

INTERN TANDBRICKA

AlSi 430 rostfritt stål.

STÄNGNINGSSPAK

AlSi 304 rostfritt stål, 2,5 mm tjocklek.

Montering med hjälp av sexkantmutter M6x0.75 i AlSi 304 rostfritt stål.

ROTATION

180°.

TVÅ NYCKLAR

Förnicklad mässing, nyckeln kan tas bort i två positioner vid 180°.

IP-SKYDD

Skyddsklass IP 65 enligt EN 60529 (se sidan A-19).

MOTSTÅND MOT SALTSPRAY

500 timmar.

STANDARDUTFÖRANDE


- **CS-SST**: lås med 400 olika kombinationer: varje lås levereras med ett nyckelpar.

- **CS-M-SST**: lås med 190 olika kombinationer och huvudnyckel; varje lås levereras med ett nyckelpar. Två huvudnycklar som öppnar alla lås, levereras också vid varje beställning;

- **CSU-SST**: lås med en kombination. Alla lås har samma kombination och kan öppnas med samma nyckel. Varje lås levereras med ett nyckelpar.

SPECIALUTFÖRANDE OCH TILLBEHÖR

Låsarmar i andra dimensioner.



CS-SST

Kod	Benämning	D	H	l	l1	l2	h	⚖
421441	CS.20-20-20-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421442	CS.20-32-20-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421443	CS.20-45-23-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421444	CS.20-46-20-SST	24	46	16	20	-	4.5	70

CS-M-SST

Kod	Benämning	D	H	l	l1	l2	h	⚖
421446	CS.20-20-20-M-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421447	CS.20-32-20-M-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421448	CS.20-45-23-M-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421449	CS.20-46-20-M-SST	24	46	16	20	-	4.5	70

CSU-SST

Kod	Benämning	D	H	l	l1	l2	h	⚖
421481	CSU.20-20-20-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421482	CSU.20-32-20-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421483	CSU.20-45-23-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421484	CSU.20-46-20-SST	24	46	16	20	-	4.5	70