

KABEL

Högmolekylär polyeten (HMWPE), svart.

STANDARDUTFÖRANDE

Fästplatta av AISI 304 rostfritt stål.

Tvåspolad ring i NERINOX-behandlat rostfritt stål.


- **CV-T-2A:** kabel med två låsringar.
- **CV-T-A-P:** kabel med en låsring och en montageögla.
- **CV-T-2P:** kabel med två montageöglor.
- **CV-T:** kabel utan låsringar och utan montageöglor.
- **CV-T-P:** kabel utan låsringar och med en montageögla.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

CV-T-kablar är lätta men anmärkningsvärt tåliga.



De används främst i kombination med de olika typerna av självlysande sprinter eller när man inte vill bli av med små komponenter eller verktyg, så att de alltid finns till hands.

I synnerhet kan de användas istället för CT-S-kulkedjan, när ett särskilt rivmotstånd krävs.



CV-T-2A

CV-T-A-P




INOX STAINLESS STEEL

CV-T-2A

Kod	Benämning	d1	d2	l	Max. statisk belastning [N]	⚖
76201	CV-T-2A-18-150	18	1.3	150	160	7
76202	CV-T-2A-24-150	24	1.5	150	160	8
76203	CV-T-2A-30-150	30	1.8	150	180	9
76206	CV-T-2A-18-200	18	1.3	200	160	9
76207	CV-T-2A-24-200	24	1.5	200	160	10
76208	CV-T-2A-30-200	30	1.8	200	180	11
76211	CV-T-2A-18-320	18	1.3	320	160	13
76212	CV-T-2A-24-320	24	1.5	320	160	14
76213	CV-T-2A-30-320	30	1.8	320	180	15
76216	CV-T-2A-18-500	18	1.3	500	160	18
76217	CV-T-2A-24-500	24	1.5	500	160	19
76218	CV-T-2A-30-500	30	1.8	500	180	20

CV-T-A-P

Kod	Benämning	d1	d2	l	Max. statisk belastning [N]	⚖
76221	CV-T-A-P-18-150	18	1.3	150	160	8
76222	CV-T-A-P-24-150	24	1.5	150	160	9
76223	CV-T-A-P-30-150	30	1.8	150	180	10
76226	CV-T-A-P-18-200	18	1.3	200	160	10
76227	CV-T-A-P-24-200	24	1.5	200	160	11
76228	CV-T-A-P-30-200	30	1.8	200	180	12
76231	CV-T-A-P-18-320	18	1.3	320	160	14
76232	CV-T-A-P-24-320	24	1.5	320	160	15
76233	CV-T-A-P-30-320	30	1.8	320	180	16
76236	CV-T-A-P-18-500	18	1.3	500	160	19
76237	CV-T-A-P-24-500	24	1.5	500	160	20
76238	CV-T-A-P-30-500	30	1.8	500	180	21



CV-T-2P

Kod	Benämning	l	Max. statisk belastning	
			[N]	⚖
76241	CV-T-2P-150	150	160	12
76246	CV-T-2P-200	200	160	14
76251	CV-T-2P-320	320	160	18
76256	CV-T-2P-500	500	160	23

CV-T

Kod	Benämning	l	Max. statisk belastning	
			[N]	⚖
76915	CV-T-150	150	300	2
76920	CV-T-200	200	300	2
76932	CV-T-320	320	300	3
76950	CV-T-500	500	300	5

CV-T-P

Kod	Benämning	l	Max. statisk belastning	
			[N]	⚖
76261	CV-T-P-150	150	160	7
76266	CV-T-P-200	200	160	9
76271	CV-T-P-320	320	150	12
76276	CV-T-P-500	500	150	15