



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamid (PA) SUPER-teknopolymer, RAL 9005 (C9) svart färg eller RAL 7040 (C33) grå färg.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


Vreden DT.464 har samma dimensioner som stålreden DIN 464. Kan tillsammans med GN 631 tryckplattor användas för att skapa olika låssystem.

- Korrosionsbeständighet.
- Resistens mot kemiska ämnen.
- Kan även användas i utomhusförhållanden med utmärkt tålighet.
- Hög mekanisk hållfasthet.
- Lättvikigt: fem gånger lättare än motsvarande i stål.

I särskilda tester handtaget har alltid visat oförändrad prestanda för över 100000 cykler.



ELESA Original design



* Komplettera med färgindex, exempel: 317601-C9 DT.464.24-M6x25-SB-C9

 C9	 C33
RAL9005	RAL7040

Kod	Benämning	D	d	d1	d2	l	l1	l2	Åtdragningsmoment [Nm]	⚙️
317601-*	DT.464.24-M6x25-SB-*	24	M6	12	4.5	25	15	5	1	6
317603-*	DT.464.24-M6x35-SB-*	24	M6	12	4.5	35	15	5	1	7
317605-*	DT.464.30-M8x30-SB-*	30	M8	16	6.1	30	18	6	2.5	12
317607-*	DT.464.30-M8x35-SB-*	30	M8	16	6.1	35	18	6	2.5	13