



Läs vred

1


MATERIAL

Vred i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, RAL 9005 (C9) svart färg eller RAL 7040 (C33) grå färg.  
Tryckplatta av acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart eller grå färg, matt yta, ej monterad vid leverans.


KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Vreden DT.464 har samma dimensioner som stålreden DIN 464. Även för användning på ytor som inte är i plan, tack vare tryckplattan som gör det möjligt att klämma fast utan att överföra rotation till den yta som ska klämmas fast och som skydda den mot repor.  
- Korrosionsbeständighet.  
- Resistens mot kemiska ämnen.  
- Kan även användas i utomhusförhållanden med utmärkt tålighet.  
- Hög mekanisk hållfasthet.  
- Lättviktig: fem gånger lättare än motsvarande i stål.

Exempel på applikation



ELESA Original design



\* Komplettera med färgindex, exempel: 317611-C9 DT.464.24-M6x25-SV15-C9

C9 RAL9005 C33 RAL7040

| Kod      | Benämning              | D  | d  | d1 | d2  | d3 | l    | l1 | l2 | l3   | △  |
|----------|------------------------|----|----|----|-----|----|------|----|----|------|----|
| 317611-* | DT.464.24-M6x25-SV15-* | 24 | M6 | 12 | 4.5 | 15 | 29   | 15 | 5  | 7.5  | 7  |
| 317613-* | DT.464.24-M6x35-SV15-* | 24 | M6 | 12 | 4.5 | 15 | 39   | 15 | 5  | 7.5  | 8  |
| 317621-* | DT.464.24-M6x25-SV18-* | 24 | M6 | 12 | 4.5 | 18 | 30.5 | 15 | 5  | 9    | 12 |
| 317623-* | DT.464.24-M6x35-SV18-* | 24 | M6 | 12 | 4.5 | 18 | 40.5 | 15 | 5  | 9    | 13 |
| 317631-* | DT.464.24-M6x25-SV21-* | 24 | M6 | 12 | 4.5 | 21 | 31   | 15 | 5  | 10   | 9  |
| 317633-* | DT.464.24-M6x35-SV21-* | 24 | M6 | 12 | 4.5 | 21 | 41   | 15 | 5  | 10   | 9  |
| 317615-* | DT.464.30-M8x30-SV18-* | 30 | M8 | 16 | 6.1 | 18 | 34.5 | 18 | 6  | 9    | 14 |
| 317617-* | DT.464.30-M8x35-SV18-* | 30 | M8 | 16 | 6.1 | 18 | 39.5 | 18 | 6  | 9    | 14 |
| 317625-* | DT.464.30-M8x30-SV21-* | 30 | M8 | 16 | 6.1 | 21 | 35   | 18 | 6  | 10   | 15 |
| 317627-* | DT.464.30-M8x35-SV21-* | 30 | M8 | 16 | 6.1 | 21 | 40   | 18 | 6  | 10   | 15 |
| 317635-* | DT.464.30-M8x30-SV25-* | 30 | M8 | 16 | 6.1 | 25 | 35.5 | 18 | 6  | 10.5 | 16 |
| 317637-* | DT.464.30-M8x35-SV25-* | 30 | M8 | 16 | 6.1 | 25 | 40.5 | 18 | 6  | 10.5 | 16 |
| 317645-* | DT.464.30-M8x30-SV32-* | 30 | M8 | 16 | 6.1 | 32 | 36   | 18 | 6  | 11   | 18 |
| 317647-* | DT.464.30-M8x35-SV32-* | 30 | M8 | 16 | 6.1 | 32 | 41   | 18 | 6  | 11   | 18 |
| 317655-* | DT.464.30-M8x30-SV40-* | 30 | M8 | 16 | 6.1 | 40 | 38   | 18 | 6  | 13   | 22 |
| 317657-* | DT.464.30-M8x35-SV40-* | 30 | M8 | 16 | 6.1 | 40 | 43   | 18 | 6  | 13   | 23 |