



OVAL MONTERINGSFLÄNS OCH GÅNGADE BUSSNINGAR

Förzinkat stål.

VIBRATIONSÅDÅMPARE

Naturgummi NR, svart färg.

Hårdhet 40 och 60 Shore A ± 5 .

KÄNNETECVEN OCH ANVÄNDNING

DVG vibrationsdämpande detaljer används i allmänhet i kombination med DVI vibrationsdämpande detaljer för att skydda elektriska paneler från omgivande vibrationer (Fig 1).

Speciellt lämpliga för stöd av fläktar eller annan väggmonterad vibrationsutrustning.

De kan användas för att stödjä rör eller takmonterad utrustning (Fig 2).






SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Naturgummi NR, hårdhet 85 tolerans ± 5 Shore A, svart färg.



Fig.1

Fig.2



Kod	Benämning	B	L	H	d	d1	h2	s	f	F1 [N]	F2 [N]	⚖
436001	DVG-M8-A-40	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	80	800	213
436006	DVG-M8-A-60	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	200	1800	213