

STANDARDUTFÖRANDE

- **DVM.4**: gängad tapp och fotplatta av polerat förzinkat stål, vibrationsdämpare av naturgummi NR, svart färg, hårdhet 40, 55, 70 Shore A ± 5 .
- **DVM.4-SST**: gängad tapp och fotplatta av rostfritt stål INOX AISI 304, vibrationsdämpare av naturgummi NR, svart färg, hårdhet 55 Shore A ± 5 .

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Stödytans speciella konkava form ger optimal anpassning till ojämna ytor.

Vibrationsdämpande detaljer har utformats för att dämpa vibrationer, stötar och ljud som produceras av rörliga kroppar eller vibrerande maskiner som kan orsaka:


- funktionsstörningar och förkortning av maskinens livslängd och/eller intelligenta utrustning;
- hälsoskador;
- oväsen.

Belastningsdiagram för varje enskild kod finns på begäran.

Se Tekniska data och riktlinjer för val (på sidan 728).

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

Naturgummi NR, hårdhet 40, 70 tolerans ± 5 Shore A för utföranden med AISI 304 rostfri stålplatta.



DVM.4

Kod	Benämning	D	L	d	l	s	⚖
436991	DVM.4-15-14-M4-10-40	15	14	M4	10	1.4	5
436992	DVM.4-15-14-M4-10-55	15	14	M4	10	1.4	5
436993	DVM.4-15-14-M4-10-70	15	14	M4	10	1.4	5
436996	DVM.4-20-23,5-M6-18-40	20	23.5	M6	18	2	14
436997	DVM.4-20-23,5-M6-18-55	20	23.5	M6	18	2	14
436998	DVM.4-20-23,5-M6-18-70	20	23.5	M6	18	2	14
437001	DVM.4-25-18,5-M6-18-40	25	18.5	M6	18	2	18
437002	DVM.4-25-18,5-M6-18-55	25	18.5	M6	18	2	18
437003	DVM.4-25-18,5-M6-18-70	25	18.5	M6	18	2	18
437006	DVM.4-30-28,5-M8-20-40	30	28.5	M8	20	2	36
437007	DVM.4-30-28,5-M8-20-55	30	28.5	M8	20	2	36
437008	DVM.4-30-28,5-M8-20-70	30	28.5	M8	20	2	36
437011	DVM.4-40-28-M8-23-40	40	28	M8	23	2	57
437012	DVM.4-40-28-M8-23-55	40	28	M8	23	2	57
437013	DVM.4-40-28-M8-23-70	40	28	M8	23	2	57
437016	DVM.4-50-28-M10-28-40	50	28	M10	28	2	97
437017	DVM.4-50-28-M10-28-55	50	28	M10	28	2	97
437018	DVM.4-50-28-M10-28-70	50	28	M10	28	2	97
437021	DVM.4-70-43-M10-27-40	70	43	M10	27	3	260
437022	DVM.4-70-43-M10-27-55	70	43	M10	27	3	260
437023	DVM.4-70-43-M10-27-70	70	43	M10	27	3	260
437026	DVM.4-75-37-M12-37-40	75	37	M12	37	3	259
437027	DVM.4-75-37-M12-37-55	75	37	M12	37	3	259
437028	DVM.4-75-37-M12-37-70	75	37	M12	37	3	259
437031	DVM.4-100-50-M16-41-40	100	50	M16	41	3	609
437032	DVM.4-100-50-M16-41-55	100	50	M16	41	3	609
437033	DVM.4-100-50-M16-41-70	100	50	M16	41	3	609

DVM.4-SST

Kod	Benämning	D	L	d	l	s	⚖
437081	DVM.4-15-14-SST-M4-10-55	15	14	M4	10	1.4	5
437082	DVM.4-20-23,5-SST-M6-18-55	20	23.5	M6	18	2	14
437083	DVM.4-25-18,5-SST-M6-18-55	25	18.5	M6	18	2	19
437084	DVM.4-30-28,5-SST-M8-20-55	30	28.5	M8	20	2	36
437085	DVM.4-40-28-SST-M8-23-55	40	28	M8	23	2	60
437086	DVM.4-50-28-SST-M10-28-55	50	28	M10	28	2	95
437087	DVM.4-70-43-SST-M10-28-55	70	43	M10	28	3	260
437088	DVM.4-75-37-SST-M12-37-55	75	37	M12	37	3	271
437089	DVM.4-100-50-SST-M16-41-55	100	50	M16	41	3	609