

STANDARDUTFÖRANDE

- **DVM.5:** bussning med gängat ej genomgående hål och fotplatta av polerat förzinkat stål, vibrationsdämpare av naturgummi NR, svart färg, hårdhet 40, 55, 70 Shore A ± 5 .
- **DVM.5-SST:** bussning med gängat ej genomgående hål och fotplatta av rostfritt stål AISI 304, vibrationsdämpare av naturgummi NR, svart färg, hårdhet 55 Shore A ± 5 .

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Stödytans speciella konkava form ger optimal anpassning till ojämna ytor.

Vibrationsdämpande detaljer har utformats för att dämpa vibrationer, stötar och ljud som produceras av rörliga kroppar eller vibrerande maskiner som kan orsaka:


- funktionsstörningar och förkortning av maskinens livslängd och/eller intilliggande utrustning;
- hälsoskador;
- oväsen.

Belastningsdiagram för varje enskild kod finns på begäran.

Se Tekniska data och riktlinjer för val (på sidan 728).

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

Naturgummi NR, hårdhet 40, 70 tolerans ± 5 Shore A för utföranden med AISI 304 rostfri stålplatta.



DVM.5

Kod	Benämning	D	L	d	h	s	⚖
437036	DVM.5-15-14-M4-40	15	14	M4	4	1.4	4
437037	DVM.5-15-14-M4-55	15	14	M4	4	1.4	4
437038	DVM.5-15-14-M4-70	15	14	M4	4	1.4	4
437041	DVM.5-20-23,5-M6-40	20	23.5	M6	6	2	11
437042	DVM.5-20-23,5-M6-55	20	23.5	M6	6	2	11
437043	DVM.5-20-23,5-M6-70	20	23.5	M6	6	2	11
437046	DVM.5-25-18,5-M6-40	25	18.5	M6	6	2	15
437047	DVM.5-25-18,5-M6-55	25	18.5	M6	6	2	15
437048	DVM.5-25-18,5-M6-70	25	18.5	M6	6	2	15
437051	DVM.5-30-28,5-M8-40	30	28.5	M8	8	2	31
437052	DVM.5-30-28,5-M8-55	30	28.5	M8	8	2	31
437053	DVM.5-30-28,5-M8-70	30	28.5	M8	8	2	31
437056	DVM.5-40-28-M8-40	40	28	M8	8	2	54
437057	DVM.5-40-28-M8-55	40	28	M8	8	2	54
437058	DVM.5-40-28-M8-70	40	28	M8	8	2	54
437061	DVM.5-50-28-M10-40	50	28	M10	10	2	83
437062	DVM.5-50-28-M10-55	50	28	M10	10	2	83
437063	DVM.5-50-28-M10-70	50	28	M10	10	2	83
437066	DVM.5-70-43-M10-40	70	43	M10	10	3	223
437067	DVM.5-70-43-M10-55	70	43	M10	10	3	223
437068	DVM.5-70-43-M10-70	70	43	M10	10	3	223
437071	DVM.5-75-37-M12-40	75	37	M12	12	3	230
437072	DVM.5-75-37-M12-55	75	37	M12	12	3	230
437073	DVM.5-75-37-M12-70	75	37	M12	12	3	230
437076	DVM.5-100-50-M16-40	100	50	M16	16	3	590
437077	DVM.5-100-50-M16-55	100	50	M16	16	3	590
437078	DVM.5-100-50-M16-70	100	50	M16	16	3	590

DVM.5-SST

Kod	Benämning	D	L	d	h	s	⚖
437090	DVM.5-15-14-SST-M4-55	15	14	M4	4	1.4	4
437091	DVM.5-20-23,5-SST-M6-55	20	23.5	M6	6	2	14
437092	DVM.5-25-18,5-SST-M6-55	25	18.5	M6	6	2	15
437093	DVM.5-30-28,5-SST-M8-55	30	28.5	M8	8	2	28
437094	DVM.5-40-28-SST-M8-55	40	28	M8	8	2	54
437095	DVM.5-50-28-SST-M10-55	50	28	M10	10	2	85
437096	DVM.5-70-43-SST-M10-55	70	43	M10	10	3	224
437097	DVM.5-75-37-SST-M12-55	75	37	M12	12	3	232
437098	DVM.5-100-50-SST-M16-55	100	50	M16	16	3	590

INOX
STAINLESS
STEEL