

**MATERIAL**

Höghållfast polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, belagd med termoplastisk elastomer (TPE) "soft-touch" kemiskt bunden, hårdhet 70 Shore A, svart färg, matt yta.

Råmaterialbeläggning lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

STANDARDUTFÖRANDE




- **EBK-B-SOFT**: måsningbussning, gängat hål.
- **EBK-p-SOFT**: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data på sidan A-11).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Ytan, belagd med "mjuk" elastomer, förbättrar greppet även i närvaro av oljor, fetter och svett från handen. Av denna anledning är dessa vred lämpade för träningsredskap, verktyg och maskiner för trädgårdsskötsel och hantering av gods, precisionsinstrument och utrustning för funktionshinder.



ERGOSTYLE® ELESA Original design

**EBK-B-SOFT****EBK-p-SOFT****EBK-B-SOFT**

Kod	Benämning	D	L	d6H	d1	h	l1	⚖
245101-C1	EBK.43 B-M6-SOFT-C1	43	55	M6	32.5	18	17.5	74
245103-C1	EBK.43 B-M8-SOFT-C1	43	55	M8	32.5	18	17.5	72
245105-C1	EBK.43 B-M10-SOFT-C1	43	55	M10	32.5	18	17.5	71
245203-C1	EBK.50 B-M8-SOFT-C1	50	64	M8	37	26	20	86
245205-C1	EBK.50 B-M10-SOFT-C1	50	64	M10	37	26	20	83
245207-C1	EBK.50 B-M12-SOFT-C1	50	64	M12	37	26	20	79

EBK-p-SOFT

Kod	Benämning	D	L	d6g	d1	l	l1	⚖
245121-C1	EBK.43 p-M6x16-SOFT-C1	43	55	M6	32.5	16	17.5	74
245123-C1	EBK.43 p-M6x20-SOFT-C1	43	55	M6	32.5	20	17.5	76
245125-C1	EBK.43 p-M6x25-SOFT-C1	43	55	M6	32.5	25	17.5	78
245131-C1	EBK.43 p-M8x16-SOFT-C1	43	55	M8	32.5	16	17.5	80
245133-C1	EBK.43 p-M8x20-SOFT-C1	43	55	M8	32.5	20	17.5	81
245135-C1	EBK.43 p-M8x25-SOFT-C1	43	55	M8	32.5	25	17.5	83
245137-C1	EBK.43 p-M8x30-SOFT-C1	43	55	M8	32.5	30	17.5	85
245143-C1	EBK.43 p-M10x20-SOFT-C1	43	55	M10	32.5	20	17.5	83
245144-C1	EBK.43 p-M10x25-SOFT-C1	43	55	M10	32.5	25	17.5	86
245147-C1	EBK.43 p-M10x30-SOFT-C1	43	55	M10	32.5	30	17.5	89
245151-C1	EBK.43 p-M10x50-SOFT-C1	43	55	M10	32.5	50	17.5	98
245231-C1	EBK.50 p-M8x16-SOFT-C1	50	64	M8	37	16	20	80
245233-C1	EBK.50 p-M8x20-SOFT-C1	50	64	M8	37	20	20	86
245235-C1	EBK.50 p-M8x25-SOFT-C1	50	64	M8	37	25	20	91
245237-C1	EBK.50 p-M8x30-SOFT-C1	50	64	M8	37	30	20	97
245243-C1	EBK.50 p-M10x20-SOFT-C1	50	64	M10	37	20	20	110
245244-C1	EBK.50 p-M10x25-SOFT-C1	50	64	M10	37	25	20	116
245247-C1	EBK.50 p-M10x30-SOFT-C1	50	64	M10	37	30	20	122
245251-C1	EBK.50 p-M10x50-SOFT-C1	50	64	M10	37	50	20	143