

**MATERIAL**

Polypropenbaserad (PP) teknopolymer med elastomer (TPE), gråsvart färg, matt yta.

CENTRUMLOCK

Teknopolymer i Ergostyle färger, matt yta, levereras omonterade, monteringen genom presspassning, demonteras med hjälp av skruvmejsel. Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell ECA.).

Kod	Benämning	Täcklock för
29831-*	ECA.B1-*	EBP.140-FLX / EBP.180-FLX

* Komplettera med färg index (C1, ..., C17).

STANDARDUTFÖRANDE

Mässingsbussning med genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING



EBPFLX flexibla handtag (elastomer) kan monteras på böjda ytor med diametrar mellan 300 och 800 mm. För diametrar över 800 mm kan EBP standard handtag användas.

TEKNISKA DATA

Dragbelastning: F1 och F2 värden som redovisas i tabellen representerar det maximala gränsvärdet under vilken EBPFLX handtaget kan utföra en elastisk deformation. Slagtålighet gäller inte i detta fall på grund av de höga elastiska egenskaper hos produkten.





ERGOSTYLE® ELESA Original design

**Applikations EBP.FLX**

Beräkning av (krökt) centrum avstånd f1

EBP.140	$f_1 = 0.044 \times D_1 + 81.5$
EBP.180	$f_1 = 0.056 \times D_1 + 102.8$



* Komplettera med färgindex, exempel: 260262-C2 EBP.140-8-FLX-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kod	Benämning	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	⚖
260262-*	EBP.140-8-FLX-*	144	117	8.5	13	26.5	39	8.5	26.5	8.5	92	1000	1000	56
260361-*	EBP.180-8-FLX-*	178	150	8.5	13	28	45	14	32	9.5	122	1000	1000	67