



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



RH



84

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

CENTRUMLOCK

Teknopolymer i Ergostyle färger, matt yta, levereras omonterade, montering genom presspassning, demonteras med hjälp av skruvmejsel.

Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell ECA.).

Kod	Benämning	Täcklock för
29831-*	ECA.B1-*	EBR.150

*Komplettera med färg index (C1, ..., C17).

STANDARDUTFÖRANDE



Genomgående monteringshål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.

APPLIKATIONER

EBR. handtaget kan monteras tillsammans med EBR-SW handtagen med mikrobrytare, med EBR-PN med pneumatisk ventil och med EBR-CH med säkerhetslås.

TEKNISKA DATA

Dragbelastning och slagåtlighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



*Komplettera med färgindex, exempel: 260511-C2 EBR.150-8-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kod	Benämning	L	f	d	d1	D	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	△
260511-*	EBR.150-8-*	160	132±0.5	8.5	13.5	28	44	10	30	8.5	89	2800	2900	35	8	73