



MATERIAL

Höghållfast polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, belagd med termoplastisk elastomer (TPE) "soft-touch" kemiskt bunden, hårdhet 70 Shore A, svart färg, matt yta. Råmaterialbeläggning lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

STANDARDUTFÖRANDE


Gängad tapp i förzinkat stål, invändig sexkant i den gängade änden.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Ytan, belagd med "mjuk" elastomer, förbättrar greppet även i närvaro av oljor, fetter och svett från handen. Av denna anledning är dessa vred lämpade för träningsredskap, verktyg och maskiner för trädgårdsskötsel och hantering av gods, precisionsinstrument och utrustning för funktionshindrade.



ERGOSTYLE® ELESAs Original design



Kod	Benämning	D	L	d6g	d1	I	L1	s	⚖
247051	EBS.48 SOFT+x-M10	48	66	M10	35	17	23	5	100



MATERIAL


Motståndskraftig polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Gängad tapp i förzinkat stål, invändig sexkant i den gängade änden.



ERGOSTYLE® ELESAs Original design



Kod	Benämning	D	L	d6g	d1	I	L1	s	⚖
247011	EBS.45+x-M10	45	63	M10	32	17	21.5	5	89