



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

TÄCKLOCK

- ECA.M: Polyamidbaserad (PA) teknopolymer i Elecolors färger, matt yta. Ingår i leveransen, för pressmontering, avtagbar med skruvmejsel. Finns även med tillbehör som säljs separat (se tabell ECA.M).

STANDARDUTFÖRANDE

Genomgående hål för montering framifrån eller bakifrån med hjälp av skruvar med cylindrisk skalle med insexurtag, skruvar med sexkantig skalle eller muttrar, som kan köpas.

TEKNISKA DATA

Dragbelastning och slagåtlighet: Värderna på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustning under testförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.

MONTERINGSANVISNINGAR



När du har fixerat handtaget, sätt in styrskenorna i de särskilda spårerna i handtaget genom att trycka på dem elastiskt hela vägen tills monteringen är klar. Applicera ett sista tryck på mittdelen för att frigöra täcklocket helt och hållet.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

- DS-EMPC (se sidan -): distanser i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer till för att öka distansen mellan handtaget och kontaktytan.
- ECA.M: täcklock i Elecolors färger (se tabell).



ERGOSTYLE® ELESAs Original design




C1 RAL2004 C2 RAL7035 C3 RAL1021 C4 RAL5024 C5 RAL3000 C6 RAL RAL

ECA.M

Kod	Benämning	Täcklock för
29841-*	ECA.M-*	EMPC.

* Komplettera med färgindex (C1, ..., C17).



* Komplettera med färgindex, exempel: 260710-C2 EMPC.156-6-C2

C1 RAL7021 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C7 RAL6017

Kod	Benämning	L	l	f±1	d	s	h	h1	h2	B	I1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	Δ
260710-*	EMPC.160-6-*	159.5	28	117±120	6.5	10	54.5	6.5	24	21	93	3000	2500	20	30	82
260711-*	EMPC.160-8-*	159.5	28	117±120	8.5	13	54.5	8.5	24	21	93	3000	2500	20	30	82