



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

SATSENS DELAR

- Ett FHT-modulrör bestående av 16 segment av acetalbaserad teknopolymer (POM), blå.
- Två gängade FHJ-kopplingar av acetalbaserad teknopolymer (POM), orange.
- Fyra FHN-munstycken av acetalbaserad teknopolymer (POM), orange.

KÄNNETECKEN

Modulstrukturen får man genom att snabbkoppla de enskilda segment (Fig. 1). Du kan justera och rikta smörjstrålen med maximal flexibilitet och samtidigt behålla stabil hantering även när det förekommer vibrationer.

Rörets längd kan anpassas efter den specifika applikationen genom att lämpligt antal segment sätts på eller tas bort genom snäppmontering.

PTFE-tejp rekommenderas för tätning av gängningen.

Systemet ska inte anses vattentätt om det monterats utan tätningar.

Satsernas enskilda delar säljs även separat (se tabell över delar).

Max. inmatningstryck: 2 bar.

Se Modulsystem för smörjning (på sidan -).

KEMISK KOMPATIBILITET

Material som tål rengöringsmedel, smörjmedel och oljor. Undvik kontakt med starka syror och baser.

För att använda andra vätskor än de nämnda, kontakta Elesas tekniska avdelning.

Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Rör, kopplingar och munstycken tillverkade av råmaterial som lämpar sig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
- Sats med rör med 3/4" diameter.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Tång för montering av delarna.










Fig.1



Satsens delar

Kod	Benämning	Komponenter	Antal
471206	FHT.1/2	Modulrör	1
471068	FHJ.1/2-3/8-NPT	Gängad koppling	1
471069	FHJ.1/2-1/2-NPT	Gängad koppling	1
471126	FHN.1/2-B-5	Munstycke	1
471131	FHN.1/2-B-8	Munstycke	1
471136	FHN.1/2-B-11	Munstycke	1
471141	FHN.1/2-P50	Munstycke	1



Kod	Benämning	Antal
471006	FH.1/2	136