



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20

SATSSENS DELAR

- Ett FHT-modulrör bestående av 20 segment av acetalbaserad teknopolymer (POM), blå.
- Två gängade FHJ-kopplingar av acetalbaserad teknopolymer (POM), orange.
- Fyra FHN-munstycken av acetalbaserad teknopolymer (POM), orange.

KÄNNETECKEN

Modulstrukturen får man genom att snabbkoppla de enskilda segment (Fig. 1). Du kan justera och rikta smörjstrålen med maximal flexibilitet och samtidigt behålla stabil hantering även när det förekommer vibrationer.

Rörets längd kan anpassas efter den specifika applikationen genom att lämpligt antal segment sätts på eller tas bort genom snäppmontering. PTFE-tejp rekommenderas för tätning av gängningen.

Systemet ska inte anses vattentätt om det monterats utan tätningar.

Satsernas enskilda delar säljs även separat (se tabell över delar).

Max. inmatningstryck: 4 bar.

Se Modulsystem för smörjning (på sidan -).

KEMISK KOMPATIBILITET

Material som tål rengöringsmedel, smörjmedel och oljor. Undvik kontakt med starka syror och baser.

För att använda andra vätskor än de nämnda, kontakta Elesas tekniska avdelning.

Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftförhållanden.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Rör, kopplingar och munstycken tillverkade av råmaterial som lämpar sig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
- Sats med rör med 3/4" diameter.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Tång för montering av delarna.










Fig.1



Satsens delar

Kod	Benämning	Komponenter	Antal
471201	FHT.1/4	Modulrör	1
471058	FHJ.1/4-1/8-NPT	Gängad koppling	1
471059	FHJ.1/4-1/4-NPT	Gängad koppling	1
471101	FHN.1/4-B-1	Munstycke	1
471106	FHN.1/4-B-3	Munstycke	1
471111	FHN.1/4-B-5	Munstycke	1
471116	FHN.1/4-P25	Munstycke	1

**FHJ.1/4-1/8-NPT****FHJ.1/4-1/4-NPT****FHN.1/4-B-1****FHN.1/4-B-3****FHN.1/4-B-5****FHN.1/4-P25**

Kod	Benämning	Antal
471001	FH.1/4	55