

HUS

Förzinkat stål.

FRONTRING

AlSi 303 rostfritt stål.

FÖNSTER

Glas.

SKALA

Matt naturanodiserat aluminium.

Med eller moturs gradering, svart färg.

AVLÄSNING

Den svarta visaren anger antalet varv på axeln från startpositionen (0); den röda visaren anger fraktioner av ett varv.

Maximal avläsningsnoggrannhet tack vare ett speciellt kullager.

UTVÄXLING

För att välja utväxling se "Introduktion gravitationsstyrda lägesindikatorer" (på sidan 460).

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Special skala med logotyp eller kundanpassad gradering
- Speciell utväxling
- Fyllning med fotogen, maximal kontinuerlig arbetstemperatur 40°C
- En visare
- Fönster i plexiglas istället för glas.


KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Vred med inbyggda gravitationsstyrda lägesindikatorer är lämpliga att användas på axlar med horisontell eller max 60 ° lutning axel.

För att välja maskinratt se tabell "Möjliga kombinationer maskinrattar/vred med indikatorer" (på sidan 461).



ELESA Original design



Se- rien	D	P	D ₁	P ₁	p ₂	C	R	N	⚖
GA01	49.6	30	48.3	20.5	1.6	42	37	30	140
GA02	68.4	32	67.0	19.3	1.0	60	51	44	210
GA05	112.7	32	111.0	18.8	1.0	102	89	76	420

Exempel på beskrivning för beställning


GA01 - 0002 - D

Serie


Utväxling

Gradering

Stigande värde



Utväxling	Benämning	Utväxling	Benämning	Utväxling	Benämning	Utväxling	Benämning
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		



*Endast tillgänglig för GA02 och GA05