

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

**PROFIL**

Anodiserat aluminium, naturlig färg, matt yta.

**STÖDSTIFT**

Acetalplast baserad (POM) teknopolymer, vit färg.

**STIFT**

AlSI 304 rostfritt stål.

**RULLAR**

Polyetenbaserad (PE) teknopolymer, grå färg.

**STANDARDUTFÖRANDE**

- **GCA-4-RS**: med formade kontaktrullar, sfärisk kontakt.
- **GCA-4-RC**: med cylindriska kontaktrullar.
- **GCA-4-RT**: med formade kontaktrullar, cylindrisk kontakt.

**KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING**

GCA-4 centrala rullstyrningar är självbärande strukturer för sidledshantering av produkter med större vertikala dimensioner på transportband (Fig. 1).

Beroende på vilken produkt som ska transporteras rekommenderas följande:

- GCA-4-RS: för hantering av produkter i burkar eller i plastbehållare;
- GCA-4-RC: för styrning av kartongprodukter, för ökad jämnhet;
- GCA-4-RT: för hantering av glasprodukter, då de i fall av oavsiktlig skada underlättar borttagning av skräp.




De levereras monterade i stänger på 1400 eller 3000 mm långd.

**SPECIALUTFÖRANEN PÅ FÖRFRÅGAN**

- Centrala rullstyrningar med rullar i olika färger.
- Centrala rullstyrningar med stift i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer.

**TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN**

- BDG: skarvprofil i förzinkat stål för rullstyrningar.
- TGL: ändavslut för sidorullstyrningar.
- PGC-4: separationsenhet för centrala rullstyrningar.
- MPG-P: styrtapp.
- MPG-V: skruv med hammarhuvud stålplåt. (se GLA-1).



**GCA-4-RS**

Kod	Benämning	L	⚖
419134	GCA-4-RS-103-1440	1440	6260
419131	GCA-4-RS-103-3000	3000	13040

**GCA-4-RC**

Kod	Benämning	L	⚖
419135	GCA-4-RC-103-1440	1440	6260
419132	GCA-4-RC-103-3000	3000	13040

**GCA-4-RT**

Kod	Benämning	L	⚖
419136	GCA-4-RT-103-1440	1440	6260
419133	GCA-4-RT-103-3000	3000	13040

