

**PROFIL**

Anodiserat aluminium, naturlig färg, matt yta.

**STÖDSTIFT**

Acetalplast baserad (POM) teknopolymer, vit färg.

**STIFT**

AISI 304 rostfritt stål.

**RULLAR**

Polyetenbaserad (PE) teknopolymer, grå färg.

**STANDARDUTFÖRANDE**

- **GLA-1-RS:** med formade kontaktrullar, sfärisk kontakt.
- **GLA-1-RC:** med cylindriska kontaktrullar.
- **GLA-1-RT:** med formade kontaktrullar, cylindrisk kontakt.

**KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING**

GLA-1 sidorullstyrningar är självbärande strukturer för sidledeshantering av produkter med begränsade vertikala dimensioner på transportband (Fig.1).

Beroende på vilken produkt som ska transporteras rekommenderas följande:

- GLA-1-RS: för hantering av produkter i burkar eller i plastbehållare;
- GLA-1-RC: för styrning av kartongprodukter, för ökad jämnhet;
- GLA-1-RT: för hantering av glasprodukter, då de i fall av oavsiktlig skada underlättar borttagning av skräp.

De levereras monterade i stänger på 1400 eller 3000 mm längd.

**SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN**

- Sidorullstyrning med rullar i olika färger.
- Sidorullstyrningar med stift i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer.

**TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN**

- BDG: skarvprofil i förzinkat stål för rullstyrningar.
- TGL: ändavslut för sidorullstyrningar.
- PGL-1: separationsenhet för sidorullstyrningar.
- MPG-P: styrtapp.
- MPG-V: skruv med hammarhuvud stålplåt.

**MPG-V**

Kod	Benämning	⚖
419693	MPG-V-p-M8x20	15









Fig.1

**GLA-1-RS****GLA-1-RC****GLA-1-RT****GLA-1-RS**

Kod	Benämning	L	⚖
419104	GLA-1-RS-48-1440	1440	1630
419101	GLA-1-RS-48-3000	3000	3400

GLA-1-RC

Kod	Benämning	L	⚖
419105	GLA-1-RC-48-1440	1440	1630
419102	GLA-1-RC-48-3000	3000	3400

GLA-1-RT

Kod	Benämning	L	⚖
419106	GLA-1-RT-48-1440	1440	1630
419103	GLA-1-RT-48-3000	3000	3400

INOX
STAINLESS
STEEL