



SJÄLVBÄRANDE STRUKTURER

Acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.



STIFT

AISI 304 rostfritt stål.



RULLAR

Polyetenbaserad (PE) teknopolymer, grå färg.



STANDARDUTFÖRANDE

- GLB-1-RS: med sfäriska kontaktrullar.
- GLB-1-RC: med cylindriska kontaktrullar
- GLB-1-RT: med runda kontaktrullar.



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GLB-1 ledade sidorullstyrningar är självbärande strukturer för sidledshantering av produkter med begränsade vertikala dimensioner på transportband (Fig.1).

Särskilt lämplig för användning i våta miljöer.

Beroende på vilken produkt som ska transporteras rekommenderas följande:

- GLB-1-RS: för hantering av produkter i burkar eller i plastbehållare;
- GLB-1-RC: för styrning av kartongprodukter, för ökad jämnhet;
- GLB-1-RT: för hantering av glasprodukter, då de i fall av oavsiktlig skada underlättar borttagning av skräp.

Fogen mellan rullelementen möjliggör en yttre radie med krökning upp till 500 mm, inre 350 mm.

Levereras redan monterad i moduler på 375 mm längd, för profiler 40x8 mm.



SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Sidorullstyrningar med självbärande strukturer och rullar i olika färger.
- Sidorullstyrningar med stift i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer.



TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

- PRA-GLB: profil i AISI 304 rostfritt stål för sidorullstyrningar.
- PRB-GLB: profil i AISI 304 rostfritt stål för sidorullstyrningar.







Fig.1







GLB-1-RS

INOX STAINLESS STEEL



Kod	Benämning	Skala
419161	GLB-1-RS-46-375	340



GLB-1-RC

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	Skala
419162	GLB-1-RC-46-375	340



GLB-1-RT

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	Skala
419163	GLB-1-RT-46-375	340