



1

SJÄLVBÄRANDE STRUKTURER

Acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.



2

STIFT

AISI 304 rostfritt stål.



3

RULLAR

Polyetenbaserad (PE) teknopolymer, grå färg.



4

STANDARDUTFÖRANDE

- GLB-2-RS: med sfäriska kontaktrullar.
- GLB-2-RC: med cylindriska kontaktrullar
- GLB-2-RT: med runda kontaktrullar.



5

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GLA-1 sidorullstyrningar är modulära självbärande strukturer för sidledeshantering av produkter med större vertikala dimensioner på transportband (Fig.1).

Särskilt lämplig för användning i våta miljöer.

Beroende på vilken produkt som ska transporteras rekommenderas följande:

- GLB-2-RS: för hantering av produkter i burkar eller i plastbehållare;
- GLB-2-RC: för styrning av kartongprodukter, för ökad jämnhet;
- GLB-2-RT: för hantering av glasprodukter, då de i fall av oavsiktlig skada underlättar borttagning av skräp.

Fogen mellan rullelementen möjliggör en yttre radie med krökning upp till 500 mm, inre 350 mm.

Levereras redan monterad i moduler på 375 mm längd, för profiler 40x8 mm.



6



7

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Sidorullstyrningar med självbärande strukturer och rullar i olika färger.
- Sidorullstyrningar med stift i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer.



8

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

- PRA-GLB: profil i AISI 304 rostfritt stål för sidorullstyrningar.
- PRB-GLB: profil i AISI 304 rostfritt stål för sidorullstyrningar.



9



10



11



12



13



14



15



RH











Fig.1







GLB-2-RS



GLB-2-RC



GLB-2-RT

GLB-2-RS

Kod	Benämning	Skala
419171	GLB-2-RS-80-375	690



GLB-2-RC

Kod	Benämning	Skala
419172	GLB-2-RC-80-375	690



GLB-2-RT

Kod	Benämning	Skala
419173	GLB-2-RT-80-375	690



Maskinföter