



1

PROFIL

Förzinkat stål.



2

STÖDSTIFT

Glasfiberförstärkt acetalbaserad (PA) teknopolymer, svart färg



3

STIFT

AISI 304 rostfritt stål.



4

RULLAR

Formade med cylindrisk kontaktyta, i acetalteknopolymer, vit färg



5

STANDARDUTFÖRANDE

- **GLD-1-AZ:** en rad av rullar
- **GLD-2-AZ:** två rader av rullar
- **GLD-3-AZ:** tre rader av rullar
- **GLD-4-AZ:** fyra rader av rullar



6

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GLD-AZ styrskenor är särskilt stabila självbärande strukturer, som lämpar sig för hantering av produkter som väger mycket eller är stora (t.ex. pallar).

De formade rullarna lämpar sig speciellt som styrskenor för glas, eftersom de i händelse av oavsiktliga skador underlättar utdrivningen av skräp.



7

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

Sidorullstyrningar med förzinkad stålprofil, längd 3 129 mm.



8

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

- MPG-R-AZ: beslag för styrskenor
- MPG-P: fästapp (419513 MPG-P16-M10x17).
- SPF: beslag för styrskena för linjär positionering
- SPR: beslag för styrskena för linjär- och hörnpositionering.
- SPR.V: beslag för styrskena för linjär- och hörnpositionering.



9



10



11



12



13



14



15



16



17







18




19



20

**GLD-1-AZ****GLD-2-AZ****GLD-3-AZ****GLD-4-AZ**



GLD-1-AZ

Kod	Benämning	L	B	l1	l2	l3	Monteringsfästen	⚖
419301	GLD-1-AZ-RT-47-1041	47.4	1041	38.5	28	34	MPG-R-AZ-1	2660
419303	GLD-1-AZ-RT-47-2085	47.4	2085	38.5	28	34	MPG-R-AZ-1	5320

GLD-2-AZ

Kod	Benämning	L	B	l1	l2	l3	Monteringsfästen	⚖
419311	GLD-2-AZ-RT-73-1041	73.4	1041	64.5	54	60	MPG-R-AZ-2	3940
419313	GLD-2-AZ-RT-73-2085	73.4	2085	64.5	54	60	MPG-R-AZ-2	7880

GLD-3-AZ

Kod	Benämning	L	B	l1	l2	l3	Monteringsfästen	⚖
419321	GLD-3-AZ-RT-100-1041	100.4	1041	91.5	81	87	MPG-R-AZ-3	5188
419323	GLD-3-AZ-RT-100-2085	100.4	2085	91.5	81	87	MPG-R-AZ-3	10376

GLD-4-AZ

Kod	Benämning	L	B	l1	l2	l3	Monteringsfästen	⚖
419331	GLD-4-AZ-RT-127-1041	126.9	1041	118	107.5	113.5	MPG-R-AZ-4	6420
419333	GLD-4-AZ-RT-127-2085	126.9	2085	118	107.5	113.5	MPG-R-AZ-4	12840

