


RING (LEVERERAS EJ MONTERADE)
Rostfritt stål.

MONTAGEÖGLA
Förtennat koppar.

SPIRALKABEL
Polyuretan (PUR) i svart färg.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING
GN 111.4 spiralkablar används främst tillsammans med olika typer av kulsprårbultar.
De belastningsvärden som visas i tabellen måste betraktas endast som vägledande.



INOX
STAINLESS
STEEL

Kod	Benämning	d1	d2	l1 min	l2 max	Rundad ände [N]	Statisk belastning utan ring [N]	⚖
GN.11391	GN 111.4-50-14	14*	1	50	250	50	60	10
GN.11392	GN 111.4-50-18	18**	1.3	50	250	60	60	10
GN.11393	GN 111.4-50-24	24	1.5	50	250	60	60	10
GN.11394	GN 111.4-100-14	14*	1	100	500	50	60	10
GN.11395	GN 111.4-100-18	18**	1.3	100	500	60	60	15
GN.11396	GN 111.4-100-24	24	1.5	100	500	60	60	15
GN.11397	GN 111.4-200-14	14*	1	200	1000	50	60	15
GN.11398	GN 111.4-200-18	18**	1.3	200	1000	60	60	15
GN.11399	GN 111.4-200-24	24	1.5	200	1000	60	60	18

* Passar till följande kulsprårbultar: GN 124 bara Ø6, Ø8; GN 113.1, GN 113.3, GN 113.5, GN 113.6, GN 113.7, GN 113.8, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6 alla Ø.
** Passar till följande kulsprårbultar: GN 124 bara Ø10, Ø12, Ø16.

