



HUVUDSPECIFIKATIONER

Spänne
Stål, svartlackerat **ST**
Band
Polypropylen
Vävd
Black **SW**

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Spännband GN 1110 passar för olika användningsområden och används för att spänna fast och säkra material.

Exempel på applikation



Kod	Benämning	l1	l2	h	b1	b2	Max lastkapacitet [kN]	⚖
GN.11181	GN 1110-25-250-ST-SW	250	39	16	25	32	4	31
GN.11183	GN 1110-25-400-ST-SW	400	39	16	25	32	4	34
GN.11185	GN 1110-25-600-ST-SW	600	39	16	25	32	4	39
GN.11187	GN 1110-25-1000-ST-SW	1000	39	16	25	32	4	48
GN.11189	GN 1110-25-1500-ST-SW	1500	39	16	25	32	4	60