

TAPP

Rostfritt stål AISI 630 **NI**
Utskiljningshärdat

HANDTAG

Anodiserat aluminiumsvart färg.

TRYCKKNAPP

Anodiserat aluminium, röd färg.

FJÄDER


Rostfritt stål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 1131 låsande lyftbultar med T-handtag används till exempel för manuell lyftning och transport av anordningar och verktyg.

Genom att trycka på den röda knappen frigörs fastspänningskulorna, så att spärrbulten kan sättas in i eller tas bort från hålet på den del som ska lyftas. För säker användning av lyftbultar räcker det med monteringshål med d1 H11. Även fästbussningar finns tillgängliga. GN 1132.

GN 1131 lyftbultar är endast avsedda för manuell lyftning, hantering och transport och får inte användas som fästpunkter på lyftutrustning eller kranar.



Kod	Benämning	d1 -0.04 -0.08	d2	d3	d4 min.	d5	h1	h2	l1 +0.6	l2 ±0.5	l3	Nominell last F [N]	
GN.74691	GN 1131-8-35-NI	8	9.35	21.5	9.85	14	36	18.7	35	8.75	100	500	141
GN.74692	GN 1131-10-50-NI	10	11.7	21.5	12.2	14	36	18.7	50	10.1	100	500	159
GN.74693	GN 1131-12-50-NI	12	14.2	21.5	14.7	14	36	18.7	50	10.9	100	500	177