

TYPER

- Typ **H**: vertikalt justerbara
- Typ **B**: horisontellt justerbara
- Typ **HB**: vertikalt och horisontellt justerbara

Pressgjuten zinklegering
epoxybeläggning

svart, RAL 9005, matt yta **SW**

silver, RAL 9006, matt yta **SR**

AISI 316 rostfritt stål **A4**

matta, blåstrade **GS**


Cylindrisk pinne

AISI 316Ti rostfritt stål


KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Med gångjärnen GN 127 kan dörrar och luckor placeras noggrant och finjusteras genom att flytta justerbussningarna. På så sätt kan dörrspalten justeras om och tillverkningstoleranser kan kompenseras. Pilspetsarna markerar mitten av justeringsintervallet w.


Varianterna i rostfritt stål lämpar sig också för tillämpningar med särskilt aggressiva förhållanden.




GN 127-H




GN 127-B



GN 127-HB





GN 127-H

Kod	Benämning	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	⚖
GN.79041	GN 127-ZD-52-40-H-SW	9.5	52	40	4.5	4	6	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79061	GN 127-ZD-64-50-H-SW	11.5	64	50	5.5	6	6.5	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79081	GN 127-ZD-76-60-H-SW	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205
GN.79039	GN 127-ZD-52-40-H-SR	9.5	52	40	4.5	4	6	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79059	GN 127-ZD-64-50-H-SR	11.5	64	50	5.5	6	6.5	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79079	GN 127-ZD-76-60-H-SR	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205

GN 127-B

Kod	Benämning	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	⚖
GN.79033	GN 127-ZD-52-40-B-SW	9.5	52	40	4.5	4	6.5	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79053	GN 127-ZD-64-50-B-SW	11.5	64	50	5.5	6	7	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79073	GN 127-ZD-76-60-B-SW	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205
GN.79031	GN 127-ZD-52-40-B-SR	9.5	52	40	4.5	4	6.5	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79051	GN 127-ZD-64-50-B-SR	11.5	64	50	5.5	6	7	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79071	GN 127-ZD-76-60-B-SR	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205

GN 127-HB

Kod	Benämning	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	⚖
GN.79037	GN 127-ZD-52-40-HB-SW	9.5	52	40	4.5	4	6.5	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79057	GN 127-ZD-64-50-HB-SW	11.5	64	50	5.5	6	7	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79077	GN 127-ZD-76-60-HB-SW	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205
GN.79035	GN 127-ZD-52-40-HB-SR	9.5	52	40	4.5	4	6.5	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79055	GN 127-ZD-64-50-HB-SR	11.5	64	50	5.5	6	7	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79075	GN 127-ZD-76-60-HB-SR	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205

GN 127-A4-H

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	⚖
GN.79005	GN 127-A4-52-40-H-GS	9.5	52	40	4.5	4	6	5.5	22	30	22	1	2	78
GN.79015	GN 127-A4-64-50-H-GS	11.5	64	50	5.5	6	7	6.5	28	37	27	1.5	3	140
GN.79025	GN 127-A4-76-60-H-GS	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	2	4	259

GN 127-A4-B

Kod	Benämning	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	⚖
GN.79001	GN 127-A4-52-40-B-GS	9.5	52	40	4.5	4	6	5.5	22	30	22	1	2	76
GN.79011	GN 127-A4-64-50-B-GS	11.5	64	50	5.5	6	7	6.5	28	37	27	1.5	3	137
GN.79021	GN 127-A4-76-60-B-GS	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	2	4	253

GN 127-A4-HB

Kod	Benämning	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	⚖
GN.79003	GN 127-A4-52-40-HB-GS	9.5	52	40	4.5	4	6	5.5	22	30	22	1	2	77
GN.79013	GN 127-A4-64-50-HB-GS	11.5	64	50	5.5	6	7	6.5	28	37	27	1.5	3	138
GN.79023	GN 127-A4-76-60-HB-GS	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	2	4	256