

MATERIAL



Rostfritt stål, matt yta.
AISI 304 rostfria skruvar och muttrar.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Monteringshålen på GN 131-NI rörkopplingar är anpassade att användas ihop med rör GN 990 (se sidan 1368).
Klämskruvarna d3 kan ersättas med fastspännings kit GN 911 (se sidan 1372).

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Olika kombinationer av hålen d1/d2.



Kod	Benämning	d1	d2	d3	k	l	m	d3 Fastspännings kit	⚖
GN.42033	GN 131-B12-B12-2-NI	12	12	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	203
GN.42053	GN 131-B14-B14-2-NI	14	14	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	180
GN.42073	GN 131-B15-B15-2-NI	15	15	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	190
GN.42093	GN 131-B16-B16-2-NI	16	16	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	170
GN.42113	GN 131-B18-B18-2-NI	18	18	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	148
GN.42123	GN 131-B20-B20-2-NI	20	20	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	144