



MATERIAL

Rostfritt stål, matt yta.
AISI 304 rostfria skruvar och muttrar.
Glidbussning (d1) i polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 131.1-NI rörkopplingar kan normalt kombineras med linjära manöverdon. Genom fastspänning av styrhålet d1 är det möjligt att justera manöverdonets positionering och att låsa löparen efter att ha ställt in den slutliga positionen.
Klämskruvarna d3 kan ersättas med fastspännings kit GN 911 (se sidan 1372).



Kod	Benämning	d1##	d2#	d3	d4	k	l	m	d3 Fastspännings kit	⚖
GN.42213	GN 131.1-G18-B18-2-NI	18	18	M6	M3	25	64	20	GN 911-M6-22	142

Hål utan glidbussning.
Hål med glidbussning.

