

MATERIAL

Aluminium, matt yta.
Skruvor och muttrar i AISI 304 rostfritt stål.

STANDARDUTFÖRANDE



Ytbehandlings index:
- **BL**: naturlig färg.
- **SW**: epoxybeläggning mot UV-strålar, RAL 9005 svart färg.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Monteringshålen på GN 131 rörkopplingar är anpassade att användas ihop med rör GN 990 (se sidan 1368).
Klämskruvorna d3 kan ersättas med fastspännings kit GN 911 (se sidan 1372).

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Olika kombinationer av hålen d1/d2.



Kod BL	Kod SW	Benämning	d1	d2	d3	k	l	m	d3 Fastspännings kit	⚖
GN.42011	GN.42016	GN 131-B10-B10-2-*	10	10	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	86
GN.42031	GN.42036	GN 131-B12-B12-2-*	12	12	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	80
GN.42051	GN.42056	GN 131-B14-B14-2-*	14	14	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	68
GN.42071	GN.42076	GN 131-B15-B15-2-*	15	15	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	65
GN.42091	GN.42096	GN 131-B16-B16-2-*	16	16	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	73
GN.42111	GN.42116	GN 131-B18-B18-2-*	18	18	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	68

* Komplettera benämningen på den standardprodukt som önskas genom att addera utseende på rörkopplingen: BL (blank) eller SW (svart)